


E40164



應用於小體積流量的製程適配器

ADAPTBLOCK D27 G1



應用	
設計	應用於流動感測器 SID, SF5
流量範圍 [l/min]	2...20; ((SI1xxx); 2...25 (SI5xxx); 具水工廠設定)
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	300
機械技術數據	
重量 [g]	1512.5
材質	不鏽鋼(1.4404 / 316L)
感測器連接	M18 x 1,5
製程連接	G 1
附件	
供貨範圍	適配器: 1 x G1/4 BSPP, E40099 密封圈: 1, U-seal
注釋	
注釋	僅可結合流動感測器的相對工作模式使用。
包裝單位	1 件數