


E40192



流動感測器的安裝適配器

ADAPTER G1-NPT1/2/V4A



CRN

應用	
設計	應用於流動感測器 Typ SM8, SU8
允許工作壓力的最大值（應用 [bar] 於應用程序符合CRN標準）	16
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	349
材質	適配器：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈：Centellen 23,5 x 30 x 3 mm
感測器連接	G 1
製程連接	螺紋連接 1/2" NPT
附件	
供貨範圍	密封環：2
注釋	
包裝單位	2 件數