


E40211



應用於流動感測器的示教按鈕
SC TEACH BUTTON PS

停產產品 - 存檔登錄



應用		
設計	應用於pnp的流動感測器SC	
電氣數據		
頻率AC	[Hz]	47...63
工作電壓公差	[%]	15
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC; (按照SELV/PELV)
工作條件		
外殼防護等級	IP 40	
機械技術數據		
重量	[g]	233
材質	不鏽鋼(1.4305/303); PA; PMMA	
注釋		
說明	該產品即將/已停產	
包裝單位	1 件數	

E40211




應用於流動感測器的示教按鈕

SC TEACH BUTTON PS

電氣連接

電纜: 0.9 m, PUR

連接



n.c. = 不接線
芯線顏色：
BN = 棕色
BU = 藍色