


E40254



流動感測器的安裝適配器

ADAPT G2-CLAMP/D64,0/DIN32676



應用	
設計	應用於流動感測器 Typ SM2, SM9
應用	應用於工業應用
介質	液體和氣體介質
抗壓強度 [bar]	16
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	1040
材質	適配器：不鏽鋼(1.4404 / 316L); O形環：FKM 47,22 x 3,53 mm
感測器連接	G 2
製程連接	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
附件	
供貨範圍	O形圈：2
注釋	
包裝單位	2 件數