


E40258



卡套式管接頭

COMPRESSION FITTING G1/2



應用		
安裝		卡套式管接頭
抗壓強度	[bar]	50
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
安全說明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據		
重量	[g]	100.8
材質		不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: FKM
感測器連接		Ø 8 mm
製程連接		螺紋連接 G 1/2
附件		
供貨範圍		密封圈
注釋		
包裝單位		1 件數