

E43100



液位感測器的空調管

CLIMATIC TUBE L=264



應用		
設計		應用於電容式液位感測器 LK, LI
介質		水；水為基本的介質
介質溫度	[°C]	0...65
抗壓強度	[bar]	0.5
工作條件		
環境溫度	[°C]	20...60
機械技術數據		
重量	[g]	86
材質		PP-H; 丁晴橡膠
結構長度	[mm]	264
注釋		
包裝單位		1 件數