


E43219



液位感測器的同軸管
LR COAX TUBE NPT L700



1 固定支架 應用於對中心件

CRN

應用	
設計	應用於液位感測器 LR
介質溫度 [°C]	-40...200
抗壓強度 [bar]	16
真空阻抗 [mbar]	-1000
允許工作壓力的最大值（應用於應用程序符合CRN標準） [bar]	16
機械技術數據	
重量 [g]	440
材質	同軸管：不鏽鋼(1.4301/304); 對中心件：PPS 增強纖維；固定支架：不鏽鋼(1.4310/301)
感測器連接	螺紋連接 G 3/4 內螺紋
製程連接	螺紋連接 3/4" NPT 外螺紋
結構長度 [mm]	700
注釋	
包裝單位	1 件數