


E43301



製程感應器的焊接適配器

ADAPT G1/2-WELDING FOR PIPE



EC 1935/2004 EHEDG Tested **FCM** **FDA**

應用	
設計	應用於管道
抗壓強度 [bar]	50
注意抗壓強度	應用於連接感應器和適配器
認證/測試	
承壓設備指令	PED的可能分類取決於應用，並且必須由用戶/操作員執行。
承壓設備指令 EAC	該適配器僅可應用於不屬於技術法規TR CU 032/2013類別的設備、機器和設施。
安全說明	必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性。
機械技術數據	
重量 [g]	173.5
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感應器連接	G 1/2 密封錐面
製程連接	焊接適配器 Ø 29 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	0.4 / 4
附件	
供貨範圍	O形圈:, FKM
注釋	
包裝單位	1 件數