
E43331

具蓋板的螺紋連接

SCREW COUPLING WITH COVER PLATE 0,3MM



1: 流量調節器 0.3 mm

應用		
抗壓强度	[bar]	630
工作條件		
環境溫度	[°C]	-10...60
認證/測試		
承壓設備指令		PED的可能分類取決於應用，並且必須由用户/操作員執行 。
安全説明		必須在所有應用中檢查介質和產品材質之間的兼容性 。
機械技術數據		
重量	[g]	76.2
材質		插座外殼: 鋼(1.0718); 表面特徵值: 鋅/鎳 灰色; 密封圈: 丁晴橡膠
感測器連接		G 1/4
製程連接		M16 x 2 Minimess
注釋		
包裝單位		1 件數