




編碼器的連軸節 聯軸器
COUPLING 19,2-4-6-22-SV



機械技術數據		
重量	[g]	14.8
尺寸	[mm]	Ø 19 / L = 22
材質		鋁
旋緊扭矩	[Nm]	擰緊扭矩螺絲釘：80 Ncm
外部直徑D	[mm]	19
內徑1	[mm]	4
內徑2	[mm]	6
夾緊轂的深度	[mm]	6
夾緊螺釘	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
長度	[mm]	22
機械最大值	[U/min]	8000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,4
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,25
最大角位移	[°]	± 3,5
注釋		
注釋	所列數據適應用於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。	
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。	
包裝單位	1 件數	