


E60105



編碼器的連軸節 聯軸器
COUPLING 25-8-10-32-KV



機械技術數據

重量	[g]	33.5
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 32
材質		鋁
外部直徑D	[mm]	25
內徑1	[mm]	8
內徑2	[mm]	10
夾緊轂的深度	[mm]	8
夾緊螺釘	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
結構長度	[mm]	32
機械最大值	[U/min]	6000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,5
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,35
最大角位移	[°]	± 4,0

注釋

注釋	所列數據適應用於23℃環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
包裝單位	1 件數