


E60123



可接線插頭

SSTGK120MKRFKSG



電氣數據

工作電壓 [M] 4.5...30 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -40...125

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

重量 [g] 44.8

尺寸 [mm] 28 x 28 x 52

材質 黃銅 塑膠塗層的; PA 6.6 黑色

成型體材料 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的

滾花螺母的材料 黃銅, 塑膠塗層的 / PA 6.6, 塑膠塗層的

注釋

包裝單位 1 件數


電氣連接

焊接: ...1 mm²

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的; 鎖定: 黃銅, 塑膠塗層的

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的; 鎖定: PA 6.6, 塑膠塗層的



E60123



可接線插頭

SSTGK120MKRFKSG

連接

