


# E60124



可接線插孔

SDOGK120--LFKSG



## 電氣數據

工作電壓	[M]	4.5...30 DC
------	-----	-------------

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-40...125
------	------	-----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

## 機械技術數據

重量	[g]	45
----	-----	----

尺寸	[mm]	28 x 28 x 53
----	------	--------------

材質		黃銅 塑膠塗層的; PA 6.6 黑色
----	--	---------------------

成型體材料		黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的
-------	--	-------------------

## 注釋


包裝單位		1 件數
------	--	------

## 電氣連接

焊接: ...1 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M23, 直型; 成型體: 黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的



# E60124

可接線插孔  
SDOGK120--LFKSG



## 連接

