


E60147



帶插座連接電纜

ADOGK120MKR0010B12

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	4.5...30 DC
------	-----	-------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
------	------	----------

外殼防護等級		IP 67
--------	--	-------

機械技術數據

重量	[g]	957.2
----	-----	-------

尺寸	[mm]	28 x 28 x 52
----	------	--------------

材質		黃銅 塑膠塗層的; PA 6.6 黑色
----	--	---------------------

成型體材料		黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的
-------	--	-------------------

滾花螺母的材料		黃銅, 塑膠塗層的 / PA 6.6, 塑膠塗層的
---------	--	---------------------------

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E60147



帶插座連接電纜

ADOGK120MKR0010B12


電氣連接

電纜：10 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0.14 mm² + 4 x 0.5 mm²

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M23, 直型；成型體：黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的；鎖定：黃銅, 塑膠塗層的

連接器：1 x M23, 直型；成型體：黃銅/ PA 6.6, 塑膠塗層的；鎖定：PA 6.6, 塑膠塗層的



連接

1	PK
2	BU
3	RD
4	BK
5	BN
6	GN
7	VT
8	GY
9	n.c.
10	WH/GN
11	WH
12	BN/GN

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色