


E60175



可接線插孔

SDOAJ120MSLFBPG



電氣數據		
工作電壓	[V]	4.5...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	69.4
尺寸	[mm]	37 x 20 x 53
材質		黃銅 鍍鎳的
成型體材料		黃銅 鍍鎳的
滾花螺母的材料		黃銅 鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

E60175



可接線插孔

SDOAJ120MSLFPKG

電氣連接

焊接: ...0.25 mm²; 電纜護套: Ø 6...8 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M18, 角型; 成型體: 黃銅, 鍍鎳的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



連接

