


E60206



編碼器的連軸節 聯軸器

COUPLING 25-6-63-32-KV



- 1 M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
2 深度 der Klemmnabe

機械技術數據

重量	[g]	36.7
尺寸	[mm]	Ø 25 / L = 32
材質		鋁
旋緊扭矩	[Nm]	擰緊扭矩螺絲釘: 120 Ncm
外部直徑D	[mm]	25
內徑1	[mm]	6
內徑2	[mm]	6,35 mm / 1/4" / 1/4 inch
夾緊轂的深度	[mm]	8
夾緊螺釘	[mm]	M4 x 12 - ISO 4762 (2x)
長度	[mm]	32
機械最大值	[U/min]	6000
最大的軸向軸	[mm]	± 0,5
徑向軸未對準時最大值	[mm]	± 0,35
最大角位移	[°]	± 4,0

注釋

注釋	所列數據適應用於23°C環境溫度下具上述鑽孔的連軸節。
	徑向、角度和軸向的偏移值在運行時不允許同時到達它們的最大值。
包裝單位	1 件數