


E70455



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter ye ProcessL




應用		
設計		AS-i
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
輸出		
最大輸出負載總電流	[A]	2
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...80
外殼防護等級		IP 68; IP 69K
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
機械技術數據		
重量	[g]	47
材質	金屬件：不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈：FPM; O形環：EPDM	
附件		
附件(可選)	轉矩扳手：, E70390	
注釋		
包裝單位	1 件數	



AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FC Splitter ye ProcessL

電氣連接



連接

1: AS-i +

2: n.c.

3: AS-i -

4: n.c.

5: n.c.

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 旋緊扭矩: ...0.8 Nm