


E70529



AS-Interface印刷電路板模塊

AS-i pcb 2-DI/1-DO



應用		
應用		應用於板面安裝的外殼
電氣數據		
工作電壓	[V]	26.5...31.6 DC
電流損耗	[mA]	< 50
Watchdog集成看門狗電路		是
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 2
輸入		
數字輸入數		2
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		AS-i
電源	[V]	24
輸入電流高	[mA]	> 5
數字輸入保護短路		否
輸出		
電壓範圍DC	[V]	AS-i
每個輸出最大電流負載	[mA]	10
短路保護		否
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...60
外殼防護等級		IP 20; (取決於外殼)
認證/測試		
EMC電磁兼容		EN 50295
MTTF	[年]	855
AS-i分類		
AS-i版本		2.11; 3.0

E70529



AS-Interface印刷電路板模塊

AS-i pcb 2-DI/1-DO

擴展尋址模式	是				
AS-i Profil	S-7.A.E				
AS-i I/O配置 [hex]	7				
AS-i ID代碼 [hex]	A.E				
AS-i認證	75102				
數據位	數據位	D0	D1	D2	D3
	名稱	I-1 / O-1	I-2	-	-

機械技術數據

重量 [g]	54
--------	----

顯示器/操作件

顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

AS-i +	棕色
AS-i -	藍色
I1	黑色
I2	黑色
O1	紅色