




AS-Interface 扁平電纜絕緣分接頭

FC Splitter AS-i / AUX M12 UL



電氣數據		
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
輸出		
電氣設計		AS-i
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...75
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	60.5
材質		外殼: PBT / PC; 螺栓: 不鏽鋼(1.4305/303)
旋緊扭矩	[Nm]	< 1.65
附件		
附件(可選)		扁平電纜端蓋:, E70413 熱收縮軟管:, E70113
注釋		
注釋		扁平電纜不能與分配器連接。 請使用一個扁平電纜密封圈或熱收縮蓋, 應用於密封。
包裝單位		1 件數

E70587




AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭


FC Splitter AS-i / AUX M12 UL

電氣連接

連接器：M12; 編碼：A; 成型體：PUR



連接



1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +