


# E70046



連接電纜

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



## 電氣數據

工作電壓 [M] 10...30 DC

## 工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

## 機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 黃銅，鍍鎳的

## 注釋

包裝單位 1 件數

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



# E70046




## 連接電纜

VDOAH040MSS0001A04STGH040MSS

### 電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup>

### 連接



### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

