


E70051



連接電纜

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS


停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[M]	10...30 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A；成型體：TPU；鎖定：黃銅，鍍鎳的；旋緊扭矩：0.5 Nm



E70051




連接電纜

VDOAH040MSS0020A04STGH040MSS

電氣連接

電纜: 20 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.5 Nm

