


E70064



Y連接電纜

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據		
工作電壓	[V]	10...30 DC
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	132.6
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
密封材質		FKM
中央分配器的端口數量		2
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位		1 件數

E70064



Y連接電纜

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

電氣連接


電纜: 1.5 m, PUR, 黑色, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插頭 C

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



電氣連接 - 插座 A

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



E70064



Y連接電纜

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

電氣連接 - 插座 B

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

