


E70100



可接線插孔
SDOGL070PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E70142
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
當前負載總數最大值	[A]	10
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	29 x 29 x 71
材質		PBT
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		PBT
注釋		
包裝單位		1 件數

E70100



可接線插孔


SDOGL070PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 10...12 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x Rd24, 直型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PBT



連接

