


E70105



閥門插頭的連接電纜

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[M]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	15 x 15 x 46.5
材質		TPU
成型體材料		TPU
滾花螺母的材料		黃銅, 鍍鎳的

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

附件

供貨範圍	螺栓
	標籤

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

E70105




閥門插頭的連接電纜

VVDAB031--S0001A03STGH030MSS

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



電氣連接

電纜: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的

