


E70124



連接電纜

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] 10...36 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

尺寸 [mm] 15 x 15 x 42

材質 TPU; PBT

成型體材料 TPU / PBT

滾花螺母的材料 PBT / PA

注釋

包裝單位 1 件數

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU / PBT; 鎖定: PBT



E70124




連接電纜

VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS

電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm²

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU / PBT; 鎖定: PA

