

E70133

可接線插孔


SDOKL070PLSFKPG



停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E70142

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------	-----	---------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...100
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

尺寸	[mm]	29 x 29 x 66
材質		PBT
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		PBT

注釋

包裝單位		1 件數
------	--	------

E70133



可接線插孔


SDOKL070PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 6...9.5 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x Rd24, 直型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PBT



連接

