


E70142



可接線插孔

SDOGL070PLSFKPG



應用	
特殊的性能	鍍金接點
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 45 AC / < 70 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...100
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	49.4
尺寸 [mm]	29 x 29 x 71
材質	PBT
成型體材料	PBT
滾花螺母的材料	PBT
注釋	
包裝單位	1 件數

E70142



可接線插孔


SDOGL070PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...2.5 mm²; 電纜護套: Ø 10...12 mm

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x Rd24, 直型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PBT; 觸頭 接點: 鍍金的



連接

