


E70145



閥門插頭的連接電纜

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS

停產產品 - 存檔登錄



應用

特殊的性能

無滲素

電氣數據

工作電壓

[V]

< 24 AC/DC

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

尺寸

[mm]

30 x 15 x 39

材質

PUR

成型體材料

PUR

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

顯示器/操作件

顯示

開關狀態

1 x LED, 黃色

附件

供貨範圍

螺栓

標籤

E70145



閥門插頭的連接電纜

VVDAB031--S00,6A03STAH030VAS


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)



電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, $\varnothing 5.5$ mm; 3 x 0.5 mm² (16 x $\varnothing 0.2$ mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號B DIN, 角型; 成型體: PUR; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L)

