


E70173



帶插頭連接電纜

ASTAB040PLS0002E04

停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓 [M] < 250 AC / 10...55 DC

工作條件

環境溫度 [°C] -25...90

外殼防護等級 IP 67

機械技術數據

材質 TPU

成型體材料 TPU

滾花螺母的材料 PA

注釋

注釋 插腳2超前的

包裝單位 1 件數

電氣連接

電纜: 2 m, PVC, 橘黃色, Ø 6.3 mm; 4 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: PA; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E70173



帶插頭連接電纜

ASTAB040PLS0002E04

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色