


E70174

帶插頭連接電纜

ASTAB040PLS0005E04



停產產品 - 存檔登錄



電氣數據

工作電壓	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
------	-----	-----------------------

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

機械技術數據

材質	TPU
成型體材料	TPU
滾花螺母的材料	PA

注釋

注釋	插腳2超前的
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 5 m, PVC, 橘黃色, Ø 6.3 mm; 4 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x 7/8", 角型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: PA; 旋緊扭矩: 0.5 Nm



E70174



帶插頭連接電纜

ASTAB040PLS0005E04

連接

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
WH =	白色