


E70230



螺絲接線端子

Screw terminals / 6 pcs.



電氣數據		
負載電流最大值	[A]	20; (2,5 mm²)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-30...100
機械技術數據		
重量	[g]	41.7
材質		導電的部件: Cu合金 鍍錫的; PA
旋緊扭矩	[Nm]	0.5
注釋		
包裝單位		6 件數
電氣連接		
0.2...2.5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm		