


E70350



閥門插頭的連接電纜

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



應用		
特殊的性能	無矽樹脂；無鹵素；鍍金接點	
無矽樹脂	是	
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 24 AC/DC
過壓保護	飛輪二極體	
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級	IP 67	
機械技術數據		
重量	[g]	138.8
材質	TPU	
成型體材料	TPU	
滾花螺母的材料	黃銅，鍍鎳的	
顯示器/操作件		
顯示	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	螺栓	
	標籤	

E70350



閥門插頭的連接電纜

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S


注釋

包裝單位

1 件數

電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的



電氣連接

電纜: 2 m, PUR / PVC, 無滷素; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

連接



電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 黃銅鍍鎳的

