


# E70354



## AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk ProcessL



<b>應用</b>	
設計	AS-i / 24 V
<b>電氣數據</b>	
工作電壓 [V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
防護等級	III
工作電壓AUX DC [V]	18...32
當前負載總數最大值 [A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
<b>工作條件</b>	
環境溫度 [°C]	-30...80
允許最大的相對空氣濕度 [%]	80; (31 °C; 線性遞減至50 % (40 °C))
海拔高度最大值 [m]	2000
外殼防護等級	IP 67; IP 68; IP 69K
污染度	2
<b>認證/測試</b>	
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2
<b>機械技術數據</b>	
重量 [g]	112.3
材質	金屬件: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 應用於插針的橡膠墊圈: FPM; O形環: EPDM
旋緊扭矩 [Nm]	2.5; (固定螺母)
<b>附件</b>	
附件(可選)	轉矩扳手, E70390
<b>注釋</b>	
包裝單位	1 件數

# E70354




## AS-Interface 扁形電纜絕緣分接頭

FCE Splitter ye/bk ProcessL

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12; 編碼: A; 旋緊扭矩: 1.2...1.4 Nm



### 連接

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.