E73009

牆通道

Wall passage stainless steel



電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
當前負載總數最大值	[A]	8; (插脚 1+3: 4 A; 插脚 2+4: 4 A)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	29.5
材質		不鏽鋼(1.4305/303); 密封圈: EPDM
成型體材料		不鏽鋼(1.4305/303)
旋緊扭矩	[Nm]	1
注釋		
包裝單位		1 件數

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼(1.4305/303)



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: 不鏽鋼(1.4305/303)



E73009

牆通道

Wall passage stainless steel

連接