


# E80406



## RFID標籤

ID-TAG/7.5X1.0/06



應用		
操作溫度 (從站)	[°C]	-40...85
峰值溫度 (配件)	[°C]	85
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
抗衝擊	DIN IEC 68-2-27	40 g (18 ms)
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g (10...2000 Hz)
機械技術數據		
重量	[g]	1.85
尺寸	[mm]	Ø 7.5 / L = 1
材質		外殼: Epoxydharz
注釋		
包裝單位		10 件數

# E80406



## RFID標籤

ID-TAG/7.5X1.0/06

### 其它數據

安裝在非金屬上時的讀取距離( mm )

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	30
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-