


E80408



RFID標籤

ID-TAG/8.3X3.6/06



固定孔: Ø 8.0 x 3.7 mm



應用		
操作溫度 (從站)	[°C]	-40...85
峰值溫度 (配件)	[°C]	90
電氣數據		
工作頻率	[MHz]	13,56
存儲大小	[bit]	896
存儲器型號		EEPROM
晶片類型		ICODE SLIX
塊數		28
塊大小	[Byte]	4
唯一識別號 (UID)	[Byte]	8
RFID標準		ISO 15693
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 68
認證/測試		
無線電許可		ISO 15693
機械技術數據		
重量	[g]	3.75
安裝方式		壓裝外殼; 金屬安裝; 非金屬安裝
尺寸	[mm]	Ø 8.3 / L = 3.6
材質		外殼: PPA GF30; 環氧樹脂
注釋		
包裝單位		10 件數