


E80345



RFID標籤

ID-TAG/M5x16,5/05



1 目標物中間



應用

應用	傳輸系統中工件傳送裝置的編碼
操作溫度(從站)	[-25...85
峰值溫度(配件)	120; (測試持續時間: 1 x 100 h)

電氣數據

工作頻率	[MHz]	0,125
存儲大小	[bit]	2048
讀周期最大值		無限
寫周期最大值		100000

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...85
存儲溫度	[°C]	-40...90
外殼防護等級		IP 67

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

機械技術數據

重量	[g]	4.5
外殼		螺紋結構
安裝方式		旋緊安裝
尺寸	[mm]	M5 x 0.8 / L = 16.5
螺紋代號		M5 x 0.8
材質		PA 黑色

注釋

注釋	最大溫度 1 x 100 h
	存儲溫度 1 x 1000 h
	抗衝擊 3 Achsen je 1084 Schocks
	抗振動 3 Achsen je 8 h
包裝單位	10 件數