


E80346



RFID標籤

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05



- 1 ID tag
- 2 標籤位置標記 中間天線



應用

應用	傳輸系統中工件傳送裝置的編碼
操作溫度(從站) [°C]	-25...85
峰值溫度(配件) [°C]	120; (測試持續時間: 1 x 100 h)

電氣數據

工作頻率 [MHz]	0,125
存儲大小 [bit]	2048
讀周期最大值	無限
寫周期最大值	100000

工作條件

環境溫度 [°C]	-25...85
存儲溫度 [°C]	-40...90
外殼防護等級	IP 67

認證/測試

抗衝擊	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

機械技術數據

重量 [g]	10.1
外殼	應用於工件傳送裝置的工件卡箍
尺寸 [mm]	18 x 33 x 16.9
材質	PBT 橘黃色; PA 黑色

E80346



RFID標籤

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05

附件	
供貨範圍	ID tag:, E80345
注釋	
注釋	最大溫度 1 x 100 h
	存儲溫度 1 x 1000 h
	抗衝擊 3 Achsen je 1084 Schocks
	抗振動 3 Achsen je 8 h
包裝單位	1 件數