



停產產品 - 存檔登錄

替代產品: DX2003

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

No scale drawing available



應用

應用 應用於所有由脈衝序列得出的物理單位的通用估算和顯示

電氣數據

頻率AC [Hz] 47...63

工作電壓 [V] 230 / 115 AC / 24 DC

電流損耗 [mA] 200

工作條件

環境溫度 [°C] 0...45

外殼防護等級 IP 44; (前面的)

機械技術數據

安裝方式 面板切口: 91 x 43 mm

顯示器/操作件

顯示 7段LED顯示, 紅色 6位數字 15 mm

4 x LED, 紅色

電氣連接

連接