



停產產品 - 存檔登錄

No scale drawing available



應用	
應用	顯示和監控類比信號；例如：壓力感應器、溫度感應器或流動感應器
電氣數據	
頻率AC	[Hz] 47...63
工作電壓	[V] 230 / 115 AC / 24 DC
電流損耗	[mA] 200
工作條件	
環境溫度	[°C] 0...45
外殼防護等級	IP 44; (前面的)
機械技術數據	
安裝方式	面板切口: 91 x 43 mm
顯示器/操作件	
顯示	7段LED顯示, 紅色 6位數字 15 mm 4 x LED, 紅色
電氣連接	
連接	