


EBC005



中央分配器

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS



應用

特殊的性能	無矽樹脂；鍍金接點
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12



工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67



中央分配器

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

認證/測試		
UL 認證	Enclosure type	Type 1
機械技術數據		
重量	[g]	241.5
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		6
連接器型號		M12
附件		
供貨範圍		保護蓋: 2
		標籤: 6
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插槽		
連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		
電氣連接 - 連接		
連接器: 1 x M23; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		



中央分配器
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

連接

