


EBC012

中央分配器

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)

每個模塊/插槽最大電流負載

[A]

4

當前負載總數最大值

[A]

10

輸出

電氣設計

PNP




中央分配器

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS


工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
外殼防護等級		IP 67
認證/測試		
UL 認證	Enclosure type	Type 1
機械技術數據		
重量	[g]	306
尺寸	[mm]	33 x 60 x 152
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
附件		
供貨範圍	保護蓋	2
	標籤	8
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插槽		

連接器：8 x M12; 編碼：A; 成型體：PA; 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.8...1.5 Nm



電氣連接 - 連接

連接器：1 x M23; 成型體：PA; 觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.8...1.5 Nm





連接

