


EBC021

中央分配器

ZDO8H050MSS0005H11



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[M]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68



中央分配器

ZDO8H050MSS0005H11

認證/測試		
UL 認證	Enclosure type	Type 1
機械技術數據		
重量	[g]	683.5
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 2 Mio.
附件		
供貨範圍		保護蓋: 2
		標籤: 8
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)		
電氣連接 - 插槽		
連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		



連接

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色