

EBC025

中央分配器

ZDO4H050MSS0010H07



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12

工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68

機械技術數據

重量	[g]	937
尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
材質		PA
成型體材料		PA

EBC025



中央分配器

ZDO4H050MSS0010H07

中央分配器的端口數量	4
連接器型號	M12
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	彎曲週期
	min. 10 x 電纜直徑
	> 2 Mio.

附件	
供貨範圍	保護蓋: 2
	標籤: 4

注釋	
包裝單位	1 件數

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 7.5 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm





連接

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

	芯線顏色：
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黃色