


# EBC035

中央分配器

ZDO8H059MSS0010H11



| 應用            |      |                                   |
|---------------|------|-----------------------------------|
| 特殊的性能         |      | 無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性              |
| 無矽樹脂          |      | 是                                 |
| 電氣數據          |      |                                   |
| 工作電壓          | [M]  | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| 防護等級          |      | II                                |
| 每個模塊/插槽最大電流負載 | [A]  | 4                                 |
| 當前負載總數最大值     | [A]  | 12                                |
| 輸出            |      |                                   |
| 電氣設計          |      | PNP                               |
| 工作條件          |      |                                   |
| 環境溫度          | [°C] | -25...80                          |



## 中央分配器

ZDO8H059MSS0010H11

|        |      |              |
|--------|------|--------------|
| 環境溫度變化 | [°C] | -5...60      |
| 外殼防護等級 |      | IP 67; IP 68 |

| 機械技術數據     |              |                                          |
|------------|--------------|------------------------------------------|
| 重量         | [g]          | 1174.5                                   |
| 尺寸         | [mm]         | 22 x 54 x 127                            |
| 材質         |              | PA                                       |
| 成型體材料      |              | PA                                       |
| 中央分配器的端口數量 |              | 8                                        |
| 連接器型號      |              | M12                                      |
| 牽引鏈適用性     |              | 是                                        |
| 牽引鏈適用性     | 應用於靈活應用的彎曲直徑 | min. 10 x 電纜直徑                           |
|            | 應用於固定裝置的彎曲半徑 | 最小值 5 x 電纜直徑                             |
|            | 傳播速度         | 最大速度 3 m/s (在 5 m 水平行程長度處), 最大加速度 5 m/s² |
|            | 扭轉應力         | ± 30 °/m                                 |
|            | 彎曲週期         | > 2 Mio.                                 |

| 顯示器/操作件 |      |             |
|---------|------|-------------|
| 顯示      | 開關狀態 | 8 x LED, 黃色 |
|         | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

| 附件   |  |        |
|------|--|--------|
| 供貨範圍 |  | 保護蓋: 2 |
|      |  | 標籤: 8  |

| 注釋   |  |      |
|------|--|------|
| 包裝單位 |  | 1 件數 |


| 電氣連接                                                                                          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm) |  |  |

| 電氣連接 - 插槽                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|--|
| 連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm |  |  |





## 連接



|         |       |
|---------|-------|
|         | 芯線顏色： |
| BK =    | 黑色    |
| BN =    | 棕色    |
| BU =    | 藍色    |
| GN =    | 綠色    |
| GN/YE = | 綠色/黃色 |
| GY =    | 灰色    |
| PK =    | 粉紅色   |
| RD =    | 紅色    |
| VT =    | 紫色    |
| WH =    | 白色    |
| YE =    | 黃色    |