


EBC038

中央分配器

ZDO8H059MSS00,5H11



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	II
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	4
當前負載總數最大值 [A]	12
輸出	
電氣設計	PNP
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80



中央分配器

ZDO8H059MSS00,5H11

環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68

機械技術數據		
重量	[g]	261
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	應用於固定裝置的彎曲半徑	最小值 5 x 電纜直徑
	傳播速度	最大速度 3 m/s (在 5 m 水平行程長度處), 最大加速度 5 m/s ²
	扭轉應力	± 30 °/m
	彎曲週期	> 2 Mio.


顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	8 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件		
供貨範圍		保護蓋: 2
		標籤: 8

注釋	
包裝單位	1 件數


電氣連接	
電纜: 0.5 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.2 mm; 8 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 0.75 mm ² (95 x Ø 0.1 mm)	

電氣連接 - 插槽	
連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm	





連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN =	綠色
GN/YE =	綠色/黃色
GY =	灰色
PK =	粉紅色
RD =	紅色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黃色