


EBC040

中央分配器

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



應用

特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是

電氣數據

工作電壓	[V]	< 30 AC/DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級		II
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4
當前負載總數最大值	[A]	12


工作條件

環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68

認證/測試

UL認證	Enclosure type	Type 1
------	----------------	--------



機械技術數據		
重量	[g]	1470.5
尺寸	[mm]	22 x 54 x 100
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		6
連接器型號		M12
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 2 Mio.
附件		
供貨範圍		保護蓋： 2
		標籤： 6
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接 - 插頭		
連接器： 1 x M23, 角型；成型體： PA；觸頭 接點： 鍍金的；旋緊扭矩： 0.8...1.5 Nm		
		



中央分配器

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

電氣連接

電纜: 10 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 8.8 mm; 12 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

連接

+	19	1 (1...6)	C
-	6	3 (1...6)	C
⏏	12	5 (1...6)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C
	17	4 (5)	C
	9	2 (5)	C
	2	4 (6)	C
	13	2 (6)	C

電氣連接 - 插槽

連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm

