


EBC042

中央分配器

ZDO8H05HMSS0015H19



應用	
特殊的性能	無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂	是
電氣數據	
工作電壓 [M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
防護等級	II
每個模塊/插槽最大電流負載 [A]	4
當前負載總數最大值 [A]	12
輸出	
電氣設計	PNP
工作條件	
環境溫度 [°C]	-25...80



中央分配器

ZDO8H05HMSS0015H19

環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67; IP 68

機械技術數據

重量	[g]	2261
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		8
連接器型號		M12
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	彎曲週期	> 2 Mio.

顯示器/操作件

顯示	開關狀態	16 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

附件

供貨範圍	保護蓋: 2
	標籤: 8

注釋


包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 15 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插槽

連接器: 8 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm




EBC042



中央分配器

ZDO8H05HMSS0015H19

連接



BK =
BN =
BU =
GN =
GY =
PK =
RD =
VT =
WH =
YE =

芯線顏色：
黑色
棕色
藍色
綠色
灰色
粉紅色
紅色
紫色
白色
黃色

EBC042

中央分配器

ZDO8H05HMSS0015H19

