


EBC043

中央分配器

ZDO6H050MSS0010E15



應用

特殊的性能

鍍金接點

電氣數據

工作電壓	[M]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	4; (每插腳: 2; 每組: 8)
當前負載總數最大值	[A]	12


工作條件

環境溫度	[°C]	-25...40
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67




中央分配器

ZDO6H050MSS0010E15

認證/測試		
UL 認證	Enclosure type	Type 1
機械技術數據		
重量	[g]	880
尺寸	[mm]	22 x 60 x 125
材質		PA
成型體材料		PA
中央分配器的端口數量		6
連接器型號		M12
附件		
供貨範圍		標籤: 6
注釋		
包裝單位		1 件數
電氣連接		
電纜: 10 m, PVC, 黑色, Ø 6.3 mm; 5 x 0.5 mm ²		
電氣連接 - 插槽		
連接器: 6 x M12; 編碼: A; 成型體: PA; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		



連接



	芯線顏色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	藍色
GN/YE =	綠色/黃色
WH =	白色