




應用		
特殊的性能		鍍金接點
電氣數據		
工作電壓	[V]	15...30 DC
防護等級		III
每個模塊/插槽最大電流負載	[A]	1
當前負載總數最大值	[A]	1
輸出		
電氣設計		PNP
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80
環境溫度變化	[°C]	-5...60
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
重量	[g]	86.8
尺寸	[mm]	17 x 30 x 85.4
材質		PBT-GF20; 黃銅 鍍鎳的



中央分配器

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

成型體材料	PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的	
中央分配器的端口數量	4	
連接器型號	M8	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	4 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色
注釋		
包裝單位	1 件數	


電氣連接 - 插槽

連接器: 4 x M8; 編碼: A; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm



電氣連接 - 連接

連接器: 1 x M12; 成型體: PBT-GF 20 /黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.8...1.5 Nm





連接

